

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Montasjebord – AS 4050.300

Publisering : 02.okt.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Montasjebord – AS 4050.300

Opprettet: 02.10.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	300 ENH (helling og høyde kan justeres elektrisk)
Beskrivelse:	Montasjebordene er mobile bord hvor hellingen kan justeres, og hvor, avhengig av type, også høyden kan justeres, og som brukes for montering av montasjeplater og kapslinger.
Fordeler:	Muliggjør arbeid som er ergonomisk og skåner ryggen Kan plasseres separat i verkstedet, da de er uavhengig av strømmettet Minimalt plassbehov ved ikke bruk Enkel håndtering gjennom fire trinser inkl. totalfestefunksjon Variabelt feste av montasjeplater ved hjelp av hurtigfeste
Henvisning:	Med montasjebord-utvidelsen kan du oppnå en maks. mulig bearbeidingsflate på 1900 x 1900 mm.
Tekniske data:	Hellingen kan justeres ca. 0 – 80°
Leveringsomfang:	Montasjebord 1 pk. strammeenhet, nede 1 klempakning, topp Lader Batteri
Henvisning:	Med montasjebord-utvidelsen kan du oppnå en maks. mulig bearbeidingsflate på 1900 x 1900 mm.

Produktegenskaper

Bærelast:	300 kg
Arbeidshøyde	80 cm / 110 cm

(min./maks.):

Dimensjoner:	Bredde: 1400 mm Dybde: 1250 mm
Mål for bæreflate (B x H) min.:	1110 mm x 1230 mm
Mål for bæreflate (B x H) maks.:	1110 mm x 1900 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	250 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177804746
Tolltariffnummer:	84279000
ETIM 7.0:	EC002224
ETIM 6.0:	EC002224
eCl@ss 8.0/8.1:	36659090
eCl@ss 6.0/6.1:	36659090
Produktbeskrivelse:	Assembly frame 300 ENH
Godkjenninger	
Forklaringer:	Samsvarserklæring