

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

 – CS 9784.540

Publisering : 29.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



– CS 9784.540

Opprettet: 29.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Utendørskapsling, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak på alle sider.
Materiale:	Aluminium AlMg3
Overflate:	Pulverlakkert UV-bestendig ren polyester
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 3R
IK-kode:	IK07
Leveringsomfang:	Utendørskapsling med én vegg, komplett forhåndsmontert Grunnkapsling med bunnplate, tredelt 25 mm systemhulling i taket, bunnen, foran og i kapslingsdybden Frontdør(er) med dørlås, svinghevearmhåndtak og profilhalvsylinder, lås BJ20027 Transportsokkel med fastskrudde paneler foran og bak Regntak
Grunnmateriale:	Aluminium

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1200 mm Høyde: 1200 mm Høyde (sokkel): 100 mm Høyde (montert): 1355 mm
---------------------	---

Dybde: 500 mm

Lysåpning dimensjoner:	Lysåpning bredde: 512 mm Lysåpning høyde: 1112 mm Lysåpning dybde: 449 mm
Regntak:	Bredde: 1250 mm Høyde: 55 mm Dybde: 550 mm
Antall dører:	2
Mellomstag:	Med demonterbart mellomstag, 2 låsdører
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	66 kg
EAN:	4028177569218
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	CS New Basic-skap, BHD: 1200x1200x500 mm, aluminum, med 100 mm transportsokkel og overliggende regntak, todørs foran
Godkjenninger	
Forklaringer:	Samsvarserklæring