

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.321.0700.22

O-Ringe-VMQ

État: 24.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.321.0700.22 - O-Ringe-VMQ

Caractéristiques

Référence	SZ 1.321.0700.22
Matériau	O-Ringe-VMQ
Diamètre interne	10 mm
Pour PG	7
Épaisseur de matériau	1,5 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...250 °C
Unité d'emballage	100 p.
Numéro du tarif douanier	39269097
Description produit	O-RING PG7 FPM /