

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.321.6300.59

O-Ringe-VMQ

État: 14.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



# SZ 1.321.6300.59 - O-Ringe-VMQ

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.321.6300.59
Matériaux	O-Ringe-VMQ
Diamètre interne	55 mm
Épaisseur de matériau	2 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...250 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4033878421796