## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1.321.6300.59 O-Ringe-VMQ

État: 28.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.321.6300.59 - O-Ringe-VMQ

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.321.6300.59
Matériau	O-Ringe-VMQ
Diamètre interne	55 mm
Épaisseur de matériau	2 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C250 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4033878421796

© Rittal 2025 2