

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.510 Coffrets Bus BG

État: 23.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.510 - Coffrets Bus BG

Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | BG 1558.510 |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Vitre : polycarbonate, 4 mm |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte Fenêtre vitrée dans la porte Plaque passe-câbles dans la base du coffret |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 65 |
| Code IK | IK08 |
| Dimensions | Largeur: 400 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 125 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,25 mm |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1,25 mm |
| Position des charnières | en bas |
| Nombre de rails porteurs | 1 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique Nombre de serrures: 2 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,631 kg |
| Poids brut | 3,8 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | BG Coffret Bus, LHP : 400 x 200 x 125 mm, en tôle d'acier, avec plaque passe-câbles dans la base et rails porteurs, porte avec fenêtre, charnières en partie inférieure |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Approbation | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |