


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.950

# Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 16.12.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.950 - Coffrets muraux AX en 3 parties

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | AX 2260.950  |
| Modèle                      | Coffret mural IT   |
| Matériau                    | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm   |
| Finition                    | Revêtement poudre  |
| Couleur                     | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035<br>Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)  |
| Composition de la livraison | Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas<br>Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe<br>Porte vitrée design<br>Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm<br>Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E<br>Mini-poignée Confort |
| Unités de hauteur           | 9 U  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Dimensions  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 478 mm<br>Profondeur: 573 mm  |
| Profondeur de montage                                 | 520 mm  |
| Dimensions utiles                                     | Largeur utile: 502 mm<br>Hauteur utile: 417 mm  |
| Profondeur de la partie pivotante                     | 416 mm  |
| Profondeur de la partie murale                        | 135 mm  |
| Nombre de serrures                                    | 1   |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 450 N   |
| Charge admissible pour la partie murale (statique)    | 150 N   |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier  |
| Verrouillage  | Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort<br>Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E          |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 30  |
| Poids brut  | 32.6  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080  |
| EAN   | 4028177983397   |
| ETIM 9  | EC002500  |
| ETIM 8  | EC002500  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité