### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SR 2341.235

# Cadres pivotants grand format, avec cache

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SR 2341.235 - Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".





#### Caractéristiques

Référence	SR 2341.235
Modèle	Plan 19" décentré
Description produit	Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Cadre : zinguée Cache : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation
Possibilités de montage	Dans TS/SE avec angle d'ouverture de 130° ou 180°, en fonction du kit de montage choisi
Consigne de montage	Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

Remarque	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
	Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou
	2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
Convient à	Type de coffret: TS
	VX SE
	Largeur: = 800 mm
	Hauteur: ≥ 2.000 mm
Unités de hauteur	40 U
Convient au type d'enveloppe	TS
	VX SE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	19.32
Poids brut	20.337
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177165205
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3