

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 2342.235

# Cadres pivotants grand format, avec cache

État: 22.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 2342.235 - Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".



## Caractéristiques

Référence	SR 2342.235
Modèle	Plan 19" centré
Description produit	Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Cadre : zinguée Cache : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation
Possibilités de montage	Dans TS/SE avec angle d'ouverture de 180°
Consigne de montage	Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.

# Caractéristiques

Remarque	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou 2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
Convient à	Type de coffret: TS VX SE Largeur: = 800 mm Hauteur: ≥ 2.000 mm
Unités de hauteur	40 U
Convient au type d'enveloppe	TS VX SE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	19 kg
Poids brut	21,5 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	SR Cadre pivotant grand format, avec cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 800 mm, 40 U, montage central