


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

### la colonne de signalisation compacte

État: 30.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2372.130 - la colonne de signalisation compacte

Durée de vie extrêmement longue des LED, coûts de montage et de stockage faibles.

## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                | SG 2372.130   |
| Modèle                                   | 1 compartiment, rouge   |
| Description produit                      | Angle de rayonnement : 3 x 120°, état de livraison : lumière continue.<br>La fonction clignotante peut être commandée via l'automate programmable |
| Avantages                                | Solution complète prête à être raccordée<br>Faible hauteur<br>Longue durée de vie des diodes<br>Besoins de montage et coûts de stockage réduits   |
| Introduction des câbles                  | Diamètre min. de câble: 3 mm<br>Diamètre max. de câble: 6,5 mm  |
| Diamètre                                 | 72 mm   |
| Type de raccordement (électrique)        | Bornes à vis  |
| Agent lumineux                           | Diodes  |
| Tension nominale d'isolation             | < 60 V DC   |
| Dimensions                               | Hauteur: 107 mm   |
| Plage de température de fonctionnement   | -20 °C...70 °C  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 65   |
| Tension nominale                         | 24 V<br>24 V (DC)   |
| Unité d'emballage                        | 1 p.  |
| Poids net                                | 0.219   |
| Poids brut                               | 0.233   |
| Numéro du tarif douanier                 | 85311095  |

# Caractéristiques

---

EAN 4028177490130

ECLASS 8.0 27371230

## Approbation

---

Approbation UR

Explications Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK