


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

# la colonne de signalisation compacte

État: 06.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.130 - la colonne de signalisation compacte

Durée de vie extrêmement longue des LED, coûts de montage et de stockage faibles.

## Caractéristiques

Référence	SG 2372.130
Modèle	1 compartiment, rouge
Description produit	Angle de rayonnement : 3 x 120°, état de livraison : lumière continue. La fonction clignotante peut être commandée via l'automate programmable
Avantages	Solution complète prête à être raccordée Faible hauteur Longue durée de vie des diodes Besoins de montage et coûts de stockage réduits
Introduction des câbles	Diamètre min. de câble: 3 mm Diamètre max. de câble: 6,5 mm
Diamètre	72 mm
Type de raccordement (électrique)	Bornes à vis
Agent lumineux	Diodes
Tension nominale d'isolation	< 60 V DC
Dimensions	Hauteur: 107 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...70 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65
Tension nominale	24 V 24 V (DC)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,219 kg
Poids brut	0,233 kg
Numéro du tarif douanier	85311095

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27371230

---

Description produit

Colonne de signalisation compacte

# Approbation

---

Approbation

UR

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK