

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

Ampoules à incandescence

État: 04.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Ampoules à incandescence pour modules à lumière continue

Avec socle BA 15d.

Caractéristiques

Référence	SG 2374.070
Description produit	avec socle BA 15d
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Puissance absorbée (env.)	5 W
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	286 V AC
Tension nominale d'isolation	2000 V AC
Tension nominale	260 V
Unité d'emballage	3 p.
Poids net	0,021 kg
Poids brut	0,024 kg
Numéro du tarif douanier	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Description produit	Ampoules électriques 230V