


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.011 Module sonore

État: 08.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.011 - Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Caractéristiques

Référence	SG 2376.011
Modèle	Niveau sonore et 8 tons réglables, 102 dB
Description produit	Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
Matériau	Coffret en polyamide
Couleur	Noir
Consigne de montage	Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65
Tension nominale	24 V
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,087 kg
Poids brut	0,088 kg
Numéro du tarif douanier	85311095
ETIM 9	EC001261
ETIM 8	EC001261
ECLASS 8.0	27371237
Description produit	SG Signal sonore 102 dB-24V AC/DC

Approbation

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité