

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.030

Module sonore

État: 06.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.030 - Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SG 2376.030 |
| Modèle | Niveau sonore et 8 tons réglables, 100 dB, max. 25 mA |
| Description produit | Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut. |
| Avantages | Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. |
| Domaines d'application | Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement. |
| Mode de fonctionnement | Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques. |
| Matériau | Coffret en polyamide |
| Couleur | Noir |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 2500 V AC |
| Tension nominale d'isolation | 250 V AC |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,11 kg |
| Poids brut | 0,112 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| Description produit | Signal sonore |

Approbation

Approbation

UR