

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.011 Presse-étoupes HD

État: 19.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.011 - Presse-étoupes HD

Forme plus compacte et le contre-écrou est livré d'origine.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | HD 2410.011 |
| Modèle | standard |
| Avantages | La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement aux dépôts de microorganismes nuisibles. Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en comparaison de celui des presse-étoupes classiques. |
| Domaines d'application | Production et emballage de denrées alimentaires Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique) Biotechnologie Industrie chimique |
| Matériau | Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305) Joint : EPDM, conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 |
| Composition de la livraison | Avec contre-écrou |
| Dimensions | Filetage: M16 x 1,5 |
| Pour diamètres de câbles | 5 - 10 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...100 °C |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min) |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0,1 kg |
| Poids brut | 0,2 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73072980 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | HD Pr-étoup M16x1,5 (4,5-10) 1.4305 UE=5 |

Approbation

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) VDE |
|-------------|-------------------------------|