


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100

Poignée Confort AX

État: 17.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.100 - Poignée Confort AX

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence | AX 2435.100 |
| Modèle | Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre |
| Description produit | La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée. |
| Matériau | Fonte de zinc |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm |
| Convient au type d'enveloppe | Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points TE Parties inférieures TP TX CableNet |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.56 |
| Poids brut | 0.58 |
| Numéro du tarif douanier | 83024110 |
| EAN | 4028177938168 |
| E-Number Sweden | E7238516 |
| ETIM 9 | EC000327 |

Caractéristiques

ETIM 8 EC000327

ECLASS 8.0 27409217

Approbation

Approbation DNV-GL
UL + C-UL - FTTA