## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.410 Câble de raccordement

État: 24.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### SZ 2500.410 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 2500.410
Modèle	Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Noir
Longueur	3⊠ 000mm
AWG	AWG 18
Remarque	Identification des pôles : 1 = + / 2 = -
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 3.000 mm
Tension nominale	24 V (DC)
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0.95
Poids brut	1.046
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177809109
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

### Approbation

© Rittal 2025

## Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3