


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2500.435**

**Câble de raccordement**

État: 15.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.435 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.



## Caractéristiques

Référence	SZ 2500.435
Modèle	Câblage intérieur 3 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Longueur	200 mm
Dimensions	Longueur: 200 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.065
Poids brut	0.074
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177956872
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

# Approbation

---

Explications

Déclaration fabricant