Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.440 Câble de raccordement

État: 12.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 2500.440 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

| Référence | SZ 2500.440 |
|--------------------------|---|
| Modèle | Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle) |
| Description produit | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes. |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 1⊠ 000mm |
| AWG | AWG 18 |
| Normes | Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2 |
| Dimensions | Longueur: 1.000 mm |
| Tension nominale | 24 V (DC) |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0.34 |
| Poids brut | 0.371 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| EAN | 4028177809130 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ETIM 8 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| | |

Approbation

| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
|-------------|------------------------|
| | |

© Rittal 2025 2

Approbation

Explications

Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3