## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.450 Câble de raccordement

État: 25.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



#### SZ 2500.450 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

### Caractéristiques

Référence	SZ 2500.450
Modèle	Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Section	1,5 mm²
Longueur	1⊠ 000mm
Dimensions	Longueur: 1.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0.35
Poids brut	0.46
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177809147
E-Number Sweden	E3465312
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

## **Approbation**

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 2