Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.450

Câble de raccordement

État: 15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

SZ 2500.450 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.450
Modèle	Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Section	1,5 mm²
Longueur	1 000 mm
Dimensions	Longueur: 1.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0,35 kg
Poids brut	0,46 kg
Numéro du tarif douanier	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Description produit	SZ Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 2 pôles, 100-240 V, longueur : 1000 mm

Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK