

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.470 Contact de porte

État: 27.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.470 - Contact de porte pour lampe à diodes

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | SZ 2500.470 |
| Modèle | Avec câble de raccordement |
| Description produit | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes. |
| Couleur | Noir |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Section | 0,75 mm ² |
| Longueur | 800 mm |
| AWG | AWG 18 |
| Normes | Câbles de raccordement au réseau : CYJV2 Contact de porte : NKCR |
| Dimensions | Largeur: 31 mm Hauteur: 78 mm Profondeur: 30 mm Longueur: 800 mm |
| Raccordement électrique | 2,5 A |
| Tension nominale | 230 V (AC) 24 V (DC) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,1 kg |
| Poids brut | 0,12 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85365019 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| Description produit | SZ Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir, UL |
|---------------------|---|

Approbation

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Approbation | CQC CQC-CCC UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|