


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2500.500**

**Câble de raccordement**

État: 30.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.500 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

## Caractéristiques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Référence                | SZ 2500.500   |
| Modèle                   | Alimentation, 3 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)                               |
| Description produit      | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.                                |
| Couleur                  | Orange  |
| Longueur                 | 3 000 mm  |
| AWG                      | AWG 16  |
| Normes                   | Câbles de raccordement au réseau : AVLV2<br>Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2 |
| Dimensions               | Longueur: 3.000 mm  |
| Tension nominale         | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Unité d'emballage        | 1 p.  |
| Poids net                | 0,345 kg  |
| Poids brut               | 0,359 kg  |
| Numéro du tarif douanier | 85444290  |
| ETIM 9                   | EC001576  |
| ETIM 8                   | EC001576  |
| ECLASS 8.0               | 27060402  |
| Description produit      | SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 3 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm, UL  |

## Approbation

# Approbation

---

Approbation

UR + C-UR (recognized)

---

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK