


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.530

Câble de raccordement

État: 30.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.530 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SZ 2500.530 |
| Modèle | Câblage intérieur 3 pôles (avec prise femelle et mâle) |
| Description produit | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes. |
| Couleur | Orange |
| Longueur | 1 000mm |
| AWG | AWG 16 |
| Normes | Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2 |
| Dimensions | Longueur: 1.000 mm |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.15 |
| Poids brut | 0.16 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| EAN | 4028177811362 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ETIM 8 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |

Approbation

| | |
|-------------|------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
|-------------|------------------------|

Approbation

Explications

Déclaration fabricant
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK