Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.550 Câble de raccordement

État: 10.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 2500.550 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.550
Modèle	Câblage intérieur 2 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Longueur	1⊠ 000mm
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 1.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.11
Poids brut	0.12
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177921214
E-Number Sweden	E3465311
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27060402

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 2

Approbation

Explications

Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3