


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.620

**Accessoires de raccordement pour
l'équipement personnalisé**

État: 15.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.620 - Accessoires de raccordement pour l'équipement personnalisé Fiche / prise pour lampe à diodes

Prises et fiches pour confectionner des câbles d'alimentation personnalisés.

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SZ 2500.620 |
| Modèle | Prise bipolaire |
| Cross-section, nominal | 1,5 mm ² |
| Dimensions | Largeur: 15,6 mm Hauteur: 13,2 mm Profondeur: 61,6 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques unifilaires | 0,25 - 1,5 mm ² |
| Raccordement de câbles cylindriques, unifilaires AWG | AWG 16 - AWG 22 |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires | 0,25 - 1 mm ² |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires | AWG 18 - AWG 22 |
| Tension nominale | 100 V - 240 V |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0,05 kg |
| Poids brut | 0,067 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002567 |
| ETIM 8 | EC000458 |
| ECLASS 8.0 | 27440314 |

Caractéristiques

Description produit

Prise bipolaire, 100-240 V

Approbation

Approbation

UR + C-UR (recognized)

Explications

Déclaration fabricant
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK