Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES



AX 2537.300 - Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Caractéristiques

Référence	AX 2537.300
Modèle	Pour cadenas et dispositifs de verrouillage et serrures semi- cylindriques
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi cylindrique.
Matériau	Fonte de zinc Plastique
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	AX avec verrouillage à came en tôle d'acier AX IT avec serrure à came Coffret électrique KX Porte partielle VX Pupitre monobloc CX Partie supérieure de pupitre CX Partie centrale de pupitre CX
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.32

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids brut	0.324
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177938366
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

Approbation

Approbation	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA