


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2537.400**

**Mini-poignée Confort**

État: 12.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2537.400 - Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

## Caractéristiques

Référence	AX 2537.400
Modèle	Pour système de fermeture ASSA
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
Matériaux	Fonte de zinc Plastique
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm
Convient au type d'enveloppe	AX avec verrouillage à came en tôle d'acier AX IT avec serrure à came Coffret électrique KX Porte partielle VX Pupitre monobloc CX Partie supérieure de pupitre CX Partie centrale de pupitre CX
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.2
Poids brut	0.278
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177938373
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27189266