

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Plaques passe-câbles en plastique

État: 31.07.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.010 - Plaques passe-câbles en plastique avec empreinte préestampée métrique

Avec perforations préestampées pour presse-étoupes.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2560.010
Description produit	Avec perforations préestampées pour presse-étoupes. Utiliser les joints des plaques passe-câbles standards.
Couleur	RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimensions	Largeur: 160 mm Profondeur: 70 mm
Convient à	Type de coffret: AE
Plaque passe-câbles	Taille: 1
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 sous réserve de montage approprié
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0.51

# Caractéristiques

---

Poids brut	0.605
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

---