


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.080

Cadre d'étanchéité modulaire

État: 15.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.080 - Cadre d'étanchéité modulaire

Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces planes et parois, pour l'introduction de câbles préconfectionnés avec fiches. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.

Caractéristiques

Référence	AX 2583.080
Modèle	pour 8 éléments d'étanchéité petit format
Description produit	Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces et parois, pour l'introduction de câbles avec fiche. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Composition de la livraison	Cadres d'étanchéité Cadre de verrouillage
Découpe nécessaire	91 x 46 mm (16 pôles)
Dimensions	Largeur: 126,08 mm Profondeur: 70,08 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,1 kg
Poids brut	0,12 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Caractéristiques

Description produit

SZ Cadre d'étanchéité, pour passage de câbles modulaire, pour 8 éléments d'étanchéité, petit format ou, pour découpes de connecteurs 16 pôles

Approbation

Approbation

UR + C-UR (recognized)