Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2584.100 Fixation pour poteaux

État: 19.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AX 2584.100 - Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.





Caractéristiques

Référence	AX 2584.100
Description produit	Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Caractéristiques techniques	Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm Pour section du poteau : 図 de 50 à 150 mm
Matériau	Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Montant, profilé de serrage : passivé par galvanisation au zinc-nicke
Composition de la livraison	2 rails profilés de longueur 600 mm 4 profilés de serrage 2 bandes de serrage 4 équerres de serrage 4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
Remarque	Convient uniquement aux habillages jusqu'à une largeur de 600 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: AX		
	KX		
	Coffrets AX en polyester		
	AX IT		
	Coffret mural CS		
	Habillage pour l'implantation en extérieur AX		
	AE KL EB Coffrets muraux AX en 3 parties		
		Type selon la norme UL 50E	Type 1
			Type 3R
			Type 4
	Type 12		
Unité d'emballage	2 p.		
Poids net	1.88		
Poids brut	1.96		
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)		
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit		
Numéro du tarif douanier	83024900		
EAN	4028177940598		
E-Number Sweden	E3465274		
ETIM 9	EC002620		
ETIM 8	EC002620		
ECLASS 8.0	27189234		

Approbation