Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

Fixation pour poteaux

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2584.100 - Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.





Caractéristiques

Référence	AX 2584.100
Description produit	Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Caractéristiques techniques	Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm Pour section du poteau : □ de 50 à 150 mm
Matériau	Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Montant, profilé de serrage : passivé par galvanisation au zinc-nickel
Composition de la livraison	2 rails profilés de longueur 600 mm 4 profilés de serrage 2 bandes de serrage 4 équerres de serrage 4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
Remarque	Convient uniquement aux habillages jusqu'à une largeur de 600 mm.

© Rittal 2026

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: AX KX Coffrets AX en polyester AX IT Coffret mural CS Habillage pour l'implantation en extérieur AX AE KL EB Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	1,88 kg
Poids brut	1,96 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	AX Fixation pour poteaux

Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA