


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2584.100

## Fixation pour poteaux

État: 01.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2584.100 - Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.



## Caractéristiques

Référence	AX 2584.100
Description produit	Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Caractéristiques techniques	Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm Pour section du poteau : $\square$ de 50 à 150 mm
Matériau	Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Montant, profilé de serrage : passivé par galvanisation au zinc-nickel
Composition de la livraison	2 rails profilés de longueur 600 mm 4 profilés de serrage 2 bandes de serrage 4 équerres de serrage 4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
Remarque	Convient uniquement aux habillages jusqu'à une largeur de 600 mm.

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: AX KX Coffrets AX en polyester AX IT Coffret mural CS Habillage pour l'implantation en extérieur AX AE KL EB Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	1,88 kg
Poids brut	1,96 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	AX Fixation pour poteaux

## Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
-------------	------------------