

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.590 Fenêtres

État: 09.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.590 - Fenêtres pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides et contre l'accès non autorisé.



Caractéristiques

Référence	FT 2735.590
Modèle	Profilé de 30 mm
Description produit	Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.
Matériau	Profilé en aluminium extrudé avec pièces angulaires en fonte de zinc et une vitre en verre sécurit trempé.
Finition	Cadre de base : revêtement poudre RAL 7035 Profilés avec charnières et serrure : anodisée, incolore
Value base frame	Avec vitre en verre sécurit trempé : résistance élevée contre les solvants et les rayures, antistatique, risque de blessure faible en cas de cassure. Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm) Charnière à angle d'ouverture 180°, facile à accrocher.

Caractéristiques

Value base frame	Facile à visser sur la porte grâce à ses dimensions adaptées (le châssis tubulaire de porte peut servir de gabarit de perçage). Réglage aisé en hauteur. Renforce la découpe de la porte. Recouvre l'arête de coupe. La saleté ne stagne pas sur le joint, la vitre ne peut pas être démontée, aucune saleté ne tombe lors de l'ouverture et aucun liquide ne coule derrière la vitre. Hauteur du profilé de l'ossature 30 mm ou 60 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Remarque	Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm) Ne convient pas à l'implantation en extérieur
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE Largeur: = 800 mm
Dimensions	Largeur: 700 mm Hauteur: 570 mm Profondeur: 47 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 563 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 498 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	33 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6,105 kg
Poids brut	6,426 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Caractéristiques

Description produit

FT Fenêtre, pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur 800 mm, profilé de 30 mm, L700xH570xP47 mm

Approbation

Certificats

Indice de protection