

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2761.010 Fenêtres vitrées

État: 09.08.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2761.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | FT 2761.010 |
| Modèle | Profilé de 60 mm |
| Description produit | Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. |
| Matériau | Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique |
| Composition de la livraison | Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 |
| Pour référence(s) | 1010.000 1054.000 1060.000 1360.000 |
| Convient à | Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 600 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions | Largeur: 597 mm Hauteur: 597 mm Profondeur: 62 mm |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 537 mm |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 58 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 4.061 |
| Poids brut | 4.18 |
| Numéro du tarif douanier | 76101000 |
| EAN | 4028177938588 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |