Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2762.000 Fenêtres vitrées

État: 06.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



FT 2762.000 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AE

Pour le montage sur AE à la place d'une porte, ou pour le montage sur des surfaces suffisamment grandes.



Caractéristiques

Référence	FT 2762.000
Description produit	Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Convient à	Type de coffret: AE
	Largeur: = 600 mm
	Hauteur: = 760 mm
Dimensions	Largeur: 597 mm
	Hauteur: 757 mm
	Profondeur: 60 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm
	Hauteur de fenêtre vitrée: 697 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	56 mm
Unité d'emballage	1 p.
	<u> </u>

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids net	4.482
Poids brut	4.682
Numéro du tarif douanier	76101000
EAN	4028177032064
E-Number Sweden	E3404536
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3