Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560

Fenêtres vitrées

É[illegible]15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2793.560 - Fenêtres vitrées Acier inoxydable

Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides et contre l'accès non autorisé. Matériau acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).



Caractéristiques

Référence	FT 2793.560
Description produit	Avec charnières internes à 130° et joint d'étanchéité sur le pourtour de série.
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Vitre en verre sécurit trempé
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Remarque	Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page) ou contre une poignée Ergoform-S (sauf H = 270 mm)
Dimensions	Largeur: 532 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 38 mm

Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 408 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 543 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	31 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6,175 kg
Poids brut	6,5 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	FT Fenêtre vitrée, L532 x H600 x P38 mm en acier inoxydable AISI 304