Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2899.250 Raccords cannelés

État: 12.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 2899.250 - Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.



Caractéristiques

Référence	SZ 2899.250
Description produit	Avant d'introduire le câble, sectionner la raccord en fonction du diamètre du câble.
Domaines d'application	Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur
Matériau	Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique
Dimensions	Filetage: M25
Pour épaisseur de panneau (max.)	1,5 - 4,5 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec une introduction des câbles appropriée
Pour diamètres de câbles	5 - 21 mm
Unité d'emballage	50 p.
Poids net	0.1
Poids brut	0.182
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177389618
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27069216

© Rittal 2025 3