

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.024

### Ventilateurs internes

État: 06.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.024 - Ventilateurs internes

Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs



## Caractéristiques

Référence	SK 3108.024
Description produit	Pour empêcher la formation de nids de chaleur et pour renforcer le guidage de l'air des composants de climatisation actifs de l'armoire électrique. Réglable sur deux axes. Fixation sur les profilés de l'ossature. Possibilité d'installer plusieurs ventilateurs en cascade en utilisant le bornier à serrage rapide.
Composition de la livraison	Unité complète prête à être raccordée avec ventilateur axial Dispositif de pivotement à enclencher Matériel de fixation
Tension nominale	24 V (DC)
Puissance nominale Pel	En DC: 3,5 W
Courant nominal max.	En DC: 0,15 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,8 kg
Poids brut	0,978 kg
Numéro du tarif douanier	84145915
ETIM 9	EC000320

# Caractéristiques

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	Ventilateur intérieur - 24V DC

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------

---