Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.820

Porte climatisée VX25

État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.820 - Porte climatisée VX25 pour le montage de modules de refroidissement

Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.820
Description produit	Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130°
Remarque concernant la référence	Convient aux armoires VX La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche Porte avec charnières à droite
Convient à	Type de coffret: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	35 kg
Poids brut	37,4 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Description produit	SK Porte profilée module de refroid. VX, 800x1800

Approbation

Explications	Declaration of conformity - F-gas regulation