Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.850

Porte climatisée VX25

État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.850 - Porte climatisée VX25 pour le montage de modules de refroidissement

Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.850
Description produit	Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130°
Remarque concernant la référence	Convient aux armoires VX La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche Porte avec charnières à gauche
Convient à	Position de l'appareil à gauche
Convient à	Type de coffret: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Type de coffret: = 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	29,4 kg
Poids brut	30,6 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Caractéristiques

Description produit	SK Porte porfilée module de refroid.(gauche) VX 600x2000

Approbation

Explications	Declaration of conformity - F-gas regulation