Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







SK 3201.900 Raccord G %"

État: 07.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SK 3201.900 - Raccord G 3/8"

Avec l'adaptateur taraudé G ¾", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.900
Description produit	Avec l'adaptateur taraudé G ¾", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides
Matériau	Laiton
Modèle de vanne	Taraudage G¾"
Pour référence(s)	3209 3210 3363 3364 3373 3374
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_R ANGE	1 - 10 bar
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0.13
Poids brut	0.131
Numéro du tarif douanier	83015000
EAN	4028177669420
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

Approbation

Certificats EAC

© Rittal 2025 3