


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.500

Cartouche filtrante

État: 12.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.500 - Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SK 3286.500 |
| Description produit | Les climatiseurs ne nécessitent que peu d'entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes. |
| Avantages | Résistance thermique de -40 °C à +80 °C |
| Matériau | Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes |
| Pour référence(s) | 3273.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385.... 3359.... 3301.800 |
| Dimensions | Largeur: 530 mm Hauteur: 255 mm Profondeur: 10 mm |
| Convient à | Type de coffret: Climatiseurs |
| Unité d'emballage | 3 p. |
| Poids net | 0,12 kg |
| Poids brut | 0,12 kg |
| Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Description produit | SK Cartouche filtrante pour climatiseur de toit références SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, L530 x H255 x P10 mm |
