

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.351

Tuyau de raccordement

État: 18.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3301.351 - Tuyau de raccordement

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SK 3301.351 |
| Description produit | Tuyau de raccordement flexible de 1 m de long à couper à la longueur désirée et résistant à la pression, avec raccord à visser étanche (taraudage 1"/à joint plat) à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP à une tuyauterie fixe. |
| Longueur | 1 m |
| Connexion hydraulique | Taraudage G 1" |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 2,5 kg |
| Poids brut | 3,04 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84159000 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Description produit | SK Tuyau de raccordement, pour LCP hybride, flexible, résistant à la pression, à couper, L : 1 m, raccord femelle 1" |