

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.351

Tuyau de raccordement

État: 05.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.351 - Tuyau de raccordement

Tuyau de raccordement flexible à couper à la longueur désirée, avec raccord à visser à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP / LCU à une tuyauterie fixe.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.351
Description produit	Tuyau de raccordement flexible de 1 m de long à couper à la longueur désirée et résistant à la pression, avec raccord à visser étanche (taraudage 1"/à joint plat) à chaque extrémité pour connecter l'unité LCP à une tuyauterie fixe.
Longueur	1 m
Connexion hydraulique	Taraudage G 1"
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2,5 kg
Poids brut	3,04 kg
Numéro du tarif douanier	84159000
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Description produit	SK Tuyau de raccordement, pour LCP hybride, flexible, résistant à la pression, à couper, L : 1 m, raccord femelle 1"