

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.390

Cloisonnement vertical

État: 29.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.390 - Cloisonnement vertical pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Référence | SK 3301.390 |
| Modèle | Auto-collant sur un côté |
| Description produit | Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm. |
| Matériau | Joint mousse polyuréthane Ignifuge selon UL 94 (HF1) |
| Couleur | Anthracite |
| Pour l'étanchéité entre | Panneau latéral et niveau 19" |
| Dimensions | Largeur: 184 mm Hauteur: 1.910 mm Profondeur: 84 mm |
| Convient à | Largeur: 800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,818 kg |
| Poids brut | 0,918 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | Cloisonnement vertical étanche |