Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3314.020

# Module actif



État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3314.020 - Module actif pour LCP Porte froide CW

Module actif pour assister le guidage de l'air via le module passif. Montage ultérieur aisé par accrochage dans la porte de service. Régulation selon la température de l'air ambiant ou en option selon la pression différentielle. Carte E/S, capteurs, ventilateur DC, interfaces et protocoles requis intégrés.


## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3314.020 |
| Modèle | Refroidissement de salle<br>CW |
| Avantages | Augmentation du débit d'air via l'échangeur thermique pour augmenter la puissance frigorifique |
| Domaines d'application | En association avec les modules passifs et actifs de la gamme LCP Porte froide CW |
| Mode de fonctionnement | Régulation des ventilateurs BLDC (ventilateurs à courant continu sans balais) en fonction de la température ambiante ou en option en fonction de la pression différentielle, pour assurer la prévention de la condensation côté logiciel. |
| Matériau | Tôle d'acier<br>Cuivre<br>Plastique |
| Finition | RAL 9005 finement texturé mat |
| Remarque | Un module d'eau est requis pour la prévention de la condensation côté logiciel et l'affichage de la puissance frigorifique. |
| Dimensions | Largeur: 372 mm<br>Hauteur: 1.866 mm<br>Profondeur: 123 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale | 0,47 kW |
| Courant nominal (max.) | 4,8 A |
| Plage de température de fonctionnement | 10 °C...50 °C |
| Niveau sonore | À une vitesse de rotation de 50 %: 77 dB(A)<br>À une vitesse de rotation de 100 %: 87 dB(A) |
| Sound pressure level at a distance of 1 m | À une vitesse de rotation de 50 %: 71 dB(A)<br>À une vitesse de rotation de 100 %: 78 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 20 kg |
| Poids brut | 42,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
| Description produit | SK Module actif pour LCP porte froide CW, pour hauteur =2000 mm, RAL 9005 finement texturé mat, avec 16 ventilateurs à courant continu sans balais, carte E/S |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Cyber Security Certificate<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité |