### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3355.100 Cadres de guidage

État: 11.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# SK 3355.100 - Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario

Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario : montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.



#### Caractéristiques

Référence	SK 3355.100
Composition de la livraison	Cadres de guidage
	Avec connexion et câble de raccordement monté
	Équerre pour le montage en option sur le plan de montage
	19" (482,6 mm)
	Matériel de fixation
Longueur du câble de	3 m
raccordement	
Pour référence(s)	3350.230
	3351.230
	3352.230
Raccordement électrique	115 V, 50/60 Hz
	230 V, 50 / 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.88
Poids brut	0.905
Numéro du tarif douanier	84149000
EAN	4028177041677

© Rittal 2025

### Caractéristiques

ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

© Rittal 2025 3