

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.100 Cadres de guidage

État: 10.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3355.100 - Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario

Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario : montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.



Caractéristiques

Référence	SK 3355.100
Composition de la livraison	Cadres de guidage Avec connexion et câble de raccordement monté Équerre pour le montage en option sur le plan de montage 19" (482,6 mm) Matériel de fixation
Longueur du câble de raccordement	3 m
Pour référence(s)	3350.230 3351.230 3352.230
Raccordement électrique	115 V, 50/60 Hz 230 V, 50 / 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,88 kg
Poids brut	0,905 kg
Numéro du tarif douanier	84149000
ETIM 9	EC002513

Caractéristiques

ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Description produit	Cadre de guidage
