

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3357.100 Cadres de guidage

État: 11.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3357.100 - Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario

Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario : montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.



Caractéristiques

Référence	SK 3357.100
Composition de la livraison	Cadres de guidage Avec connexion et câble de raccordement monté Équerre pour le montage en option sur le plan de montage 19" (482,6 mm) Matériel de fixation
Longueur du câble de raccordement	3 m
Pour référence(s)	3352.500
Raccordement électrique	24 V CC 115 - 230 V
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,395 kg
Poids brut	1,52 kg
Numéro du tarif douanier	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Caractéristiques

Description produit

Cadre de guidage